

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-24x1-38-deli-tire-37-540-av-do-wozkow-inwalidzkich-rowerow-retro-p-95224.html>



Dętka 24x1-3/8 DELI TIRE (37-540) AV, do wózków inwalidzkich, rowerów retro

Cena	19,90 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Deli Tire 24x1-3/8 (600A)

Wózek Inwalidzki / Rower | Zawór AV 25 mm | Guma Butyl Premium

Niezawodna jakość od światowego lidera

Wysokiej jakości dętka renomowanej marki **Deli Tire**, zaprojektowana z myślą o najwyższej trwałości w wózkach inwalidzkich oraz rowerach miejskich. Wykorzystanie elastycznej i wytrzymałej **gumy butylowej** sprawia, że dętka doskonale utrzymuje ciśnienie przez długi czas i wykazuje dużą odporność na starzenie oraz pękanie. Rozmiar **24x1-3/8 (600A)** to standard gwarantujący płynność jazdy i bezpieczeństwo na każdej nawierzchni.

- **Guma Butylowa Premium:** Wyższa szczelność i odporność na przebicia.
- **Zawór AV (Samochodowy):** Prosty wentyl o długości 25 mm – kompatybilny z każdą pompką i kompresorem.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Idealna do sprzętu rehabilitacyjnego oraz rowerów rekreacyjnych.



Szczelność, której możesz zaufać

Dętki Deli Tire przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości, co jest szczególnie istotne w przypadku wózków inwalidzkich, gdzie niezawodność koła bezpośrednio wpływa na mobilność użytkownika. Model ten cechuje się równomierną grubością ścianek, co eliminuje powstawanie słabych punktów narażonych na wybrzuszenia lub nagłe pęknięcia.



Specyfikacja Techniczna

ROZMIAR **24 x 1-3/8**

OZNACZENIE **600A (37-540)**

ZAW&OACUTE;R **AV Samochodowy**

DŁUGOŚĆ ZAWORU **25 mm (Prosty)**

MATERIAŁ **Butyl Premium**



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak dbać o koła w wózku inwalidzkim i rowerze?

- **Montaż:** Przed założeniem dętki do opony, lekko ją napompuj (do uzyskania kształtu). Zapobiegnie to skręceniu dętki i jej przypadkowemu przycięciu łyżką montażową.
- **Regularna kontrola:** Prawidłowe ciśnienie to klucz do lekkiego poruszania się wózkiem. Sprawdzaj wentyl przynajmniej raz w miesiącu – zawór AV 25 mm ułatwia to zadanie na każdej stacji paliw.
- **Czystość:** Zawsze używaj kapturka na zawór. Chroni on mechanizm przed piachem i wilgocią, co zapobiega powolnemu schodzeniu powietrza.

Urwis.com.pl – Profesjonalne ogumienie i akcesoria dla Twojej mobilności.