

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/szelki-roan-bloom-ivi-1-0-poduszki-bambusowe-premium-p-95119.html>



Pasy 5-punktowe do Junama V2 | Szelki Spacerówka, Poduszki Bambus | przelotki półokrągłe

Cena	109,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	PPUH ROAN S.C.
EAN (GTIN)	5900238646634
Marka	Roan
Kolor	czarny
Kod producenta	szelki IVI 1.0 czarne poduszki
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Wzór dominujący	bez wzoru
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Szelki ROAN Bloom / Ivi 1.0

Oryginalny System Bezpieczeństwa z Poduszkami Bambusowymi

Poduszki Bambusowe - Komfort i Zdrowie

To nie są zwykłe osłonki. Zastosowany materiał bambusowy to gwarancja najwyższego komfortu dla Twojego dziecka:

- **Antyalergiczny:** Bezpieczny dla wrażliwej skóry.
- **Termoregulacyjny:** Chłodzi latem, grzeje zimą.
- **Higroskopijny:** Doskonale chłonie wilgoć, zapobiegając potliwości.
- **Niezwykłe miękkie:** Minimalizuje ryzyko otarć klatki piersiowej.



Bezpieczeństwo bez kompromisów

Oryginalny zestaw 5-punktowych pasów bezpieczeństwa fabrycznie montowany w wózkach ****Roan Bloom**** oraz ****Roan Ivi 1.0****. Jest to kluczowy element zamienny, który zapewnia dziecku stabilną i bezpieczną pozycję w spacerówce.

Szelki zostały wyposażone w nowoczesne, ****półokrągłe przelotki (wciskane)****, które pozwalają na błyskawiczną i precyzyjną regulację długości pasów, idealnie dopasowując je do sylwetki dziecka w miarę jego wzrostu.



Parametry techniczne:

- **Kolor:** Głęboka czerń
- **Szerokość paska:** 23 mm
- **Szerokość klamerci:** 34 mm
- **System:** 5-punktowy z pełną regulacją
- **Zastosowanie:** Roan Bloom, Roan Ivi 1.0



Półokrągłe przelotki ułatwiające regulację

Prezentacja mechanizmu zapięcia:



Widok głównej klamry spinającej



Możliwość całkowitego wypięcia elementów



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

□ Złota Porada Urwis

Pamiętaj, że model ****lvi 1.0**** posiada system zapięć pasujący do pasków o szerokości ****23 mm****. Jeśli posiadasz nowszą wersję wózka (lvi 2.0), upewnij się, czy Twoja klamra nie jest magnetyczna – szelki do wersji 2.0 są nieco szersze (25 mm) i mają inny system mocowania. Aby zachować właściwości antybakteryjne poduszek bambusowych, zalecamy pranie ich w niskich temperaturach przy użyciu delikatnych detergentów. Dzięki temu pozostaną miękkie przez cały okres użytkowania wózka!

© Urwis.com.pl – Autoryzowany dystrybutor akcesoriów i części ROAN